

テープ

ユニテープ 床用

PDT

概要と特長



- 布をベースにゴム系粘着剤を塗布していますので、床面への使用に適しています。
- UDプロテクタなどの床面固定に最適です。

RoHS 2 鉛フリー

仕様

形番	PDT-1015N	PDT-2015N	PDT-3015N
幅(mm)	10	20	30
長さ(m)	15		
1梱包入数	1巻		

特性表


試験項目	単位	特性
引き剥し粘着力	N/10mm	2.0

※ 上記特性値は測定値であり、保証値ではありません。

粘着テープ 壁用

MDT

概要と特長



- 発泡体をベースに強力粘着剤を塗布していますので、壁面への使用に適しています。
- UDプロテクタなどの壁面固定に最適です。

RoHS 2 鉛フリー

仕様

形番	MDT-18	MDT-25	MDT-40
幅(mm)	18	25	40
長さ(m)	15		
1梱包入数	1巻		

特性表

試験項目	単位	特性
引き剥し粘着力	N/25mm	9.8

※ 上記特性値は測定値であり、保証値ではありません。

ハットリくん2

MTH2-15

概要と特長



- 粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。
- 貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利です。
- 直径がφ3.2mm~φ4.2mmのマークチューブを約300個貼り付けることが出来ます。
- 粘着剤付きフィルムシートは15枚重ねで、軽く持ち運びにも便利です。
- 同じシート面を繰り返し使用できるため経済的です。
- 粘着力が低下した際は、シートを一枚ずつ剥がしてご使用ください。
- 手にべとつかず、“貼る”“取る”作業がスムーズに行えます。
- 剥したマークチューブに粘着剤残りもありません。
- シート面にボールペンで必要事項を書き込むことが出来、整理整頓に便利です。
- マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます。

RoHS 2 鉛フリー

使用温度範囲：10°C~40°C

材質

台紙：紙
粘着シート：ポリオレフィン系フィルム(15枚積層)


仕様

形番	MTH2-15
幅(mm)	210
長さ(mm)	315
フィルム枚数	15枚積層

※ マークチューブは付属しておりません。
※ マークチューブの材質によっては、粘着力が弱い場合があります。

使用方法

- 粘着剤付フィルムを15枚貼り重ねていますので粘着力が低下したら剥してご使用ください。



外形図

